


E12650



Przewód z gniazdem

ADOAX050MSS0050H05



Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączone
Wykonanie		Przewód zasilający, kodowanie L
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	63 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	16
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	10609
Wymiary	[mm]	39 x 16 x 38,1
Materiał		PP
Odlewany materiał obudowy		TPE
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E12650



Przewód z gniazdem

ADOAX050MSS0050H05

Połączenie elektryczne

Przewód: 50 m, PUR, czarny, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY