
E20753

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 soczewka szklana

Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Aplikacja		Do stosowania w środowisku przemysłowym
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Zasieg	[mm]	400
OBF		
Zasieg	[mm]	900
OCF (High Power)		
Zasieg	[mm]	4000
OO50		
Zasieg	[mm]	1600
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	47,5
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M4

E20753

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Układu światłowodu		◉
Wymiary rdzenia	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
		podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)		Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.