


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265



1 powierzchnia aktywna

Aplikacja

Wykonanie	do zmiany przekroju poprzecznego
Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Zasięg [mm]	150
-------------	-----

OBF

Zasięg [mm]	300
-------------	-----

OCF (High Power)

Zasięg [mm]	2040
-------------	------

OO50

Zasięg [mm]	700
-------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...70
----------------------------	----------

Dane mechaniczne

Waga [g]	61
Wysokość głowicy [mm]	5
Szerokość głowicy [mm]	20
Długość głowicy [mm]	20
Wymiary sondy [mm]	5 x 20 x 20
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	9
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia [mm]	16 x 0,25
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

E20757



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)

Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.