E20768


Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika w układzie bramki

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20767

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OB50; OBF; OO50
OB50		
Zasieg	[mm]	45
OBF		
Zasieg	[mm]	80
OO50		
Zasieg	[mm]	120
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,011
Wersja głowicy czujnikowej		prosty

E20768

Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika w układzie bramki

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Gwint głowicy pomiarowej		M5
Długość	[mm]	do zarobienia
Układu światłowodu		◉
Materiał		obudowa: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętka heksagonalna: 4 x M5
		podkładki: 4
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.