
E12204

Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Aplikacja		
Konstrukcja		kabel ekranowany
Wykonanie		Kabel Ethernet, Kodowanie D
Aplikacja		Kabel do programowania monitora VSE; Patchkabel
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67; IP 42; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	698,5
Materiał		PUR / PC
Odlewany materiał obudowy		PUR / PC
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E12204

Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Połączenie elektryczne - wtyk M12


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,2 mm, ekranowany; 4 x 0,38 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - wtyk RJ45

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC; Ekranowany przewód łączeniowy: ekranowany

