


E12226



Przewód Ethernetowy

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



Aplikacja

Konstrukcja	styki połączone; kabel ekranowany
Wykonanie	Kabel Ethernet, Kodowanie D
Aplikacja	Kabel do programowania monitora VSE; Patchkabel

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona	IP 67; IP 42; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski)	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	167,2
Materiał	PUR / PC	
Odlewany materiał obudowy	PUR / PC	
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód Ethernetowy

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

Połączenie elektryczne - wtyk M12


Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: D; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,2 mm, ekranowany; 4 x 0,38 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - wtyk RJ45

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC

