


Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0010H08

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.

Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]		2; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga [g]		613
Wymiary [mm]		28 x 15 x 38
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOAH080MSS0010H08

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowana; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
PK =	różowy
OG =	kolor pomarańczowy
VT =	fiolet
WH =	biały