
E20124

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/2M



Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja		Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Zasięg działania	[mm]	300
OKF		
Zasięg działania	[mm]	32
OOF		
Zasięg działania	[mm]	160
OUF		
Zasięg działania	[mm]	32
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...290
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	87,5
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M6

E20124

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/2M

Długość głowicy	[mm]	35
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		◐
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		aluminium
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
		podkładki zębate: 2
		Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.