


## Wtyk męski

SSTGH040MSSFKPG



## Aplikacja

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; styki połączone |
| Bezsilikonowy | tak                            |

## Dane elektryczne

|                                 |     |                   |
|---------------------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania              | [V] | < 45 AC / < 70 DC |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4; (...40 °C)     |

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...85 |
| Ochrona               |      | IP 68    |

## Dane mechaniczne

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Waga                      | [g]  | 24,9               |
| Wymiary                   | [mm] | 20 x 20 x 52       |
| Materiał                  |      | PA                 |
| Odlewany materiał obudowy |      | PA                 |
| Materiał nakrętki         |      | mosiądz, niklowany |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

# E12266



## Wtyk męski

SSTGH040MSSFKPG

### Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Osłona przewodu: Ø 2,5...3,5 mm

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



### Podłączenie

