


Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0002H10

Artykuł niedostępny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu; styki połączone; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
-----------------------	------	----------



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0002H10

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	384,2
Wymiary	[mm]	21 x 26 x 145
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M8
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	16 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo


Konektor: 8 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0002H10

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

E12293

Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0002H10

