


Przewód z gniazdem

ADOAH080VAS0010E08

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.

Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	637,5
Wymiary	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiał		PVC
Odlewany materiał obudowy		PVC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

**Przewód z gniazdem**

ADOAH080VAS0010E08

Połączenie elektrycznePrzewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

**Podłączenie**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Kolory zgodne z
DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
PK =	różowy
OG =	kolor pomarańczowy
VT =	fiolet
WH =	biały