




Przewód łączeniowy

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Aplikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-20...50
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	652,5
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak



Przewód łączeniowy

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 7,5 x średnica kabla
	Promień gięcia do montażu stałego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	maks. 5,5 m/s dla przebiegu w poziomie 5m and maks. Przyspieszenia 10 m/s ²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	maks. dopuszczalna siła naciągu	50 N/mm ² statyczne 20 N/mm ² dynamiczny

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: B; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, ekranowany; 2 x 0,25 mm²

Podłączenie



GN = Kolory żył :
RD = kolor zielony
 kolor czerwony

E12317



Przewód łączeniowy

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: B; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

