


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3



Aplikacja		
Wykonanie	90 ° ugięcia wiązki światła	
Zasada działania	Bramka świetlna	
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym	
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Zasięg	[mm]	120
OOF		
Zasięg	[mm]	400
OUF		
Zasięg	[mm]	120
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	54,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy	
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	5
Długość	[mm]	600



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	●
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20104
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.