
E20289

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-P-A-E6/1M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OIF
OIF		
Zasięg działania	[mm]	40
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Dane mechaniczne		
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	6
Długość	[mm]	1000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Materiał		Adapter: PA
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PVC

E20289

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-P-A-E6/1M

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.