


# E18000



## Przewód z gniazdem

ADOGH040MKS0005X04



| Aplikacja                 |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Konstrukcja               |      | styki pozłacane    |
| Dane elektryczne          |      |                    |
| Napięcie zasilania        | [V]  | < 300 AC/DC        |
| Warunki pracy             |      |                    |
| Temperatura otoczenia     | [°C] | -45...105          |
| Ochrona                   |      | IP 68              |
| Dane mechaniczne          |      |                    |
| Waga                      | [g]  | 361,966            |
| Wymiary                   | [mm] | 15 x 15 x 47       |
| Materiał                  |      | TPE                |
| Odlewany materiał obudowy |      | TPE                |
| Materiał nakrętki         |      | cynk, epoksydowany |
| Uwagi                     |      |                    |
| Sztuk w opakowaniu        |      | 1 szt.             |



## Przewód z gniazdem

ADOGH040MKS0005X04

### Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, TPE-S, czarny; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: cynk, epoksydowany; Styki: pozłacane



### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
| BK = | Kolory żył : |
| BN = | czarny       |
| BU = | brązowy      |
| WH = | niebieski    |
|      | biały        |