


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-R3/1.5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

90

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Długość

[mm]

1500

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

aluminium

E20309



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-R3/1.5M

Akcesoria

Dostarczane elementy

E20103

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.