


Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Aplikacja

Konstrukcja	styki połączane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 300 AC/DC
------------------------	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...105
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]	45,359
Wymiary [mm]	15 x 15 x 40
Materiał	PVC
Odlewany materiał obudowy	PVC
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,2 m, PVC, szary; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane

