





Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS



Aplikacja	
Konstrukcja	styki pozłacane
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 300 AC/DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...105
Ochrona	IP 68
Dane mechaniczne	
Waga [g]	45,359
Wymiary [mm]	15 x 15 x 40
Materiał	PVC
Odlewany materiał obudowy	PVC
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk	
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane	






Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC, szary; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane

