


Rezystor terminujący CAN

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...85

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga

[g]

22,68

Wymiary

[mm]

14,5 x 14,5 x 52,8

Materiał

PVC

Odlewany materiał obudowy

PVC

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.




Rezystor terminujący CAN


M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

