


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-R6/2M



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

240

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

201

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

6

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30; (przy okablowaniu nieruchomym)

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

E20339



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-R6/2M

Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Obejma montażowa:, E10221
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.