


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/7.5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20573

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M8

Długość

[mm]

7500

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

E20471



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/7.5M

Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.