


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OOF

Zasięg działania

[mm]

200

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Waga

[g]

62,1

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

7

Długość głowicy

[mm]

45



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6

Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		①
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		Metal silikon
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
		podkładki zębate: 2
		Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.