


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-18-P-A-R4

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OGF

OGF

Zasięg

[mm]

80

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

63,4

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

4

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PPE

Materiał światłowodu

szkło

E20388



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-18-P-A-R4

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.