


E30430



Wyświetlacz IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Aplikacja		
Konstrukcja	styki połącane	
Aplikacja	Wyświetlanie wszystkich wartości procesowych podłączonego czujnika	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 47
Min. rezystancja izolacji	[MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	wyświetlanie, wskazanie	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO tryb	nie	
Wymagany typ portu mastera	A	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	11,2
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	694
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60



Wyświetlacz IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Temperatura składowania	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-4
Odporność na wstrząsy		DIN EN 60068-2-27
Odporność na wibracje		DIN EN 60068-2-6
MTTF	[lata]	397
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	204
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		Kolorowy wyświetlacz 1,44", 128 x 128 pikseli
		2 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		rozgałęźniki Y:, E12481
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; Styki: połącane		