


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-E1/1m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

50

OUF

Zasięg

[mm]

50

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

1

Długość głowicy

[mm]

5

Długość

[mm]

1000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

E20539



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-E1/1m

Materiał pancerza

Metal silikon

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.