




Wyświetlacz IO-Link

IO-Link DISPLAY 1,44"



Aplikacja

Konstrukcja

styki połączane

Aplikacja

Wyświetlanie dowolnie wybranych wartości procesowych, tekstu i wiadomości zdefiniowanych przez sterownik

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

18...30 DC

Pobór prądu [mA]

< 47

Min. rezystancja izolacji [MΩ]

100; (500 V DC)

Klasa ochrony

III

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

tak

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji

wyświetlanie, wskazanie (rysunek, tekst, kod QR)

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

IO-Link

Typ transmisji

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link Revision

1.1

Norma SDCI

IEC 61131-9

Profil

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

SIO tryb

nie

Wymagany typ portu mastera

A

Ilość danych binarnych

6

Min.czas cyklu procesu [ms]

8,4

Obsługiwane DeviceID

Typ działania

DeviceID

default

681



Wyświetlacz IO-Link

IO-Link DISPLAY 1,44"

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[lata]	5,63
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	174
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		Kolorowy wyświetlacz 1,44", 128 x 128 pikseli
		2 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; Styki: połączane		