




Adapter procesowy Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"



1 Krawędź uszczelniająca

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	16
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)	[bar]	16
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.	
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	101
Materiały części w kontakcie z medium	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4	
Podłączenie czujnika	G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario	
Przylącze procesowe	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Uszczelnienie	metal na metal	
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	