



Adapter procesowy Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E33202

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Zamiennik wymaga zastosowania nowego czujnika z gwintem zewnętrznym Aseptoflex Vario



- 1 gwint Aseptoflex
2 O-ring 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Aplikacja

Montaż	z Oringiem
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	247,5
Typ montażu	z Oringiem
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 5, EPDM, E30054 O-ring: 5, FPM (Viton), E30053
------------------------	---

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------