


## Adapter montażowy do czujników procesowych

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 gwint Aseptoflex  
2 Krawędź uszczelniająca

## Aplikacja

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Montaż                          | z Oringiem |
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16         |

## Testy / dopuszczenia

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
| Instrukcje bezpieczeństwa            | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.      |

## Dane mechaniczne

|                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ montażu                                                           | z Oringiem                      |
| Materiał                                                              | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
| Podłączenie czujnika                                                  | Aseptoflex                      |
| Przyłącze procesowe                                                   | Clamp DN25                      |
| Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 0,4 / 4                         |
| Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866                    | H4                              |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|