




Trójnik

T-ADAPT G1 DN25



- 1 Aseptoflex Vario
2 krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

25

Uwaga dot. przeciążalności

do połączenia czujnik - adapter

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]

305,5

Materiały części w kontakcie z medium

stal nierdzewna (1.4404 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,8 / Rz 4

Podłączenie czujnika

G 1 Aseptoflex Vario

Przyłącze procesowe

adapter do spawania Ø 29 mm

Uszczelnienie

Uszczelka

Akcesoria

Dostarczane elementy

O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054

Akcesoria (opcjonalne)

O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.