


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-E-V-E3R/2m



Aplikacja		
Wykonanie	90 ° ugięcia wiązki światła	
Zasada działania	Bramka świetlna	
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym	
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Zasięg	[mm]	140
OBF		
Zasięg	[mm]	230
OCF (High Power)		
Zasięg	[mm]	1720
OO50		
Zasięg	[mm]	400
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	58,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy	

E20714



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-E-V-E3R/2m

Średnica głowicy pomiarowej [mm]	3
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	25
Układu światłowodu	
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Obejma montażowa:, E20107
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.