


Uniwersalny adapter procesowy

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 30 x 2, FKM
2 O-ring 36 x 3, EPDM

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi
zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu
musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	378
Materiały części w kontakcie z medium	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4
Podłączenie czujnika	G 1 Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe	uniwersalny adapter procesowy Rd 52
Uszczelnienie	Uszczelka

E33341



Uniwersalny adapter procesowy

ADAPT UNI RD52

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4
Akcesoria	
Dostarczane elementy	O-ring: 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054
	O-ring: 30 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, zgodny z FDA
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123
	pierścień uszczelniający, PEEK, zgodny z FDA, E30124
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.