




Adapter wkręcany

ADAPTER SI1/G1/2/VA



Aplikacja	
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	100
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	57,9
Wymiary [mm]	M18 x 1,5
Opis gwintu	M18 x 1,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Moment dokręcający [Nm]	50
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2
Głębokość wsunięcia [mm]	21; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)
Akcesoria	
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 1, NBR wzmocnienie włóknem
Uwagi	
Uwagi	Dla aplikacji o ciśnieniu >30 bar należy zastosować odpowiedni adapter wysokociśnieniowy. W aplikacjach do wody pitnej należy wymienić dostarczone uszczelki za pomocą uszczelki odpowiednich do danego zastosowania.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.