


E40115



Adapter wkręcany

ADAPT /SI/9/ /G1/4/



Aplikacja

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	36
Wymiary [mm]	M18 x 1,5
Opis gwintu	M18 x 1,5
Materiał	tytan (3.7235)
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4
Głębokość wsunięcia [mm]	13,5; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)

Akcesoria

Dostarczane elementy	uszczelnienie: 1, PTFE
----------------------	------------------------

Uwagi

Uwagi	Dla aplikacji o ciśnieniu >30 bar i ≤300 bar można stosować tylko z uszczelkami typu U-seal
Sztuk w opakowaniu	1 szt.