



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

No scale drawing available

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OBF; OOF

OBF

Zasięg działania

[mm]

7

OOF

Zasięg działania

[mm]

7

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

0,057

Wysokość głowicy

[mm]

10

Szerokość głowicy

[mm]

32

Długość głowicy

[mm]

25

Wymiary sondy

[mm]

10 x 32 x 25

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

15

Układu światłowodu



Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PE

Uwagi

Uwagi

zasięg ok. 5 mm od przysłony (z boczną detekcją CD i najwyższym wzmocnieniem)

E20782



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Sztuk w opakowaniu

1 szt.