


Adapter procesowy do detekcji małych przepływów

FLOW ADAPT SI TI

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Wykonanie	do sond przepływu i kompaktowych monitorów przepływu \$mit_Adapter_singular
Montaż	poprzez wewnętrzny gwint męski G1/8A, dowolne położenie montażowe
Temperatura medium [°C]	0...80; (Maks. gradient temperatury medium: 1 K/min)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30
Zakres pomiaru / nastaw	
Zakres przepływu [ml/min]	2...100
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	92,8
Wymiary [mm]	M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	tytan (3.7235)
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.