


Mechanizm linkowy do enkoderów

DRAW WIRE 1900

1 oczko $\varnothing$ 5mm

Cechy produktu

Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	6

Aplikacja

Wykonanie	dla enkoderów z flanszą 58 mm synchro i pełnym wałkiem 6 mm
-----------	---

Dokładność / odchylenie

Dokładność	$\pm 0,02$ % FSO
Powtarzalność	$\pm 0,006$ % FSO

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...85
Temperatura składowania [°C]	-40...85
Wilgotność przechowywania [%]	5...95; (bez kondensacji)

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Odporność na wibracje	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Dane mechaniczne

Waga [g]	598,5
----------	-------



Mechanizm linkowy do enkoderów

DRAW WIRE 1900

Średnica górnego kołnierza	[mm]	58		
Materiał		obudowa: aluminium; przewód pomiarowy: stal kwasoodporna pokrycie poliamidowe		
Wykonanie wału		pełny wał		
Średnica wału	[mm]	6		
Maksymalna odległość pomiarowy	[mm]	1900		
Promień zgięcia przewodu	[mm]	150		
Średnica przewodu	[mm]	0,45		
Połączenie przewodowe		5,5; (oczko)		
Właściwości przewodu	maks. prędkość przemieszczania przewodu	[m /s]	2	
	maks. przyspieszenie przewodu	[g]	12	
	maks. siła rozciągająca	[N]	5	
	min. siła powrotna	[N]	3,5	
Mocowanie		kołnierz synchro		
Uwagi				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.		

E61439



Mechanizm linkowy do enkoderów

DRAW WIRE 1900

Diagramy i grafiki

Instrukcja montażu

