


Moduł AS-i PCB

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Aplikacja

Aplikacja

Obudowa do montażu na płycie montażowej

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych		2
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	24
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		nie

Wyjścia

Zakres napięcia DC	[V]	AS-i
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	10
Zabezpieczenie przed zwarcie		nie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 20; (w zależności od obudowy)

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------



Moduł AS-i PCB

AS-i pcb 2-DI/1-DO

MTTF	[lata]	855				
Klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.11; 3.0				
Rozszerzony tryb adresowania		tak				
AS-i profil		S-7.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	7			
AS-i_ID_kod		[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i		75102				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Oznaczenie	I-1 / O-1	I-2	-	-
Dane mechaniczne						
Waga		[g]	54			
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie			LED, kolor zielony	
		Błąd			LED, kolor czerwony	
		Funkcja			LED, kolor żółty	
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				
Połączenie elektryczne						
AS-i +	brązowy					
AS-i -	niebieski					
I1	czarny					
I2	czarny					
O1	kolor czerwony					