


## Przewód łączeniowy

VSTGH030MSS0010A03DOGF030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Dane elektryczne

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
| Klasa ochrony      |     | III        |

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
| Ochrona               |      | IP 67    |

## Dane mechaniczne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materiał                  | TPU                |
| Odlewany materiał obudowy | TPU                |
| Materiał nakrętki         | mosiądz, niklowany |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



# E70020



## Przewód łączeniowy

VSTGH030MSS0010A03DOGF030MSS

### Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

