




Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0002H04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC076
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 42
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

**Przewód z wtykiem**

ASTGH040MSS0002H04

Połączenie elektrycznePrzewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Połączenie elektryczne - wtyk**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

**Podłączenie**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
WH = niebieski
 biały