



Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0005H04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC077

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	15 x 15 x 42
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

**Przewód z wtykiem**

ASTGH040MSS0005H04

Połączenie elektrycznePrzewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Połączenie elektryczne - wtyk**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

**Podłączenie**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
WH = niebieski
 biały