


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-V-E1



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg [mm] 460

OKF

Zasięg [mm] 50

OOF

Zasięg [mm] 160

OUF

Zasięg [mm] 50

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...290

Dane mechaniczne

Waga [g] 69

Wersja głowicy czujnikowej prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm] 1



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-V-E1

Długość głowicy	[mm]	5
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		aluminium
Akcesoria		
Dostarczane elementy		E20103
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.