


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/3M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

45

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

239,7

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M8

Długość

[mm]

3000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30; (przy okablowaniu nieruchomym)

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

E20137



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/3M

Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M8, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M30
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.