


## Przewód z gniazdem

ADOGB030PLS0002E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20428

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



## Dane elektryczne

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| Napięcie zasilania | [V] | < 250 AC |
|--------------------|-----|----------|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -40...90 |
|-----------------------|------|----------|

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| Ochrona |  | IP 68 |
|---------|--|-------|

## Dane mechaniczne

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Wymiary | [mm] | 26 x 26 x 60 |
|---------|------|--------------|

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| Materiał |  | TPU |
|----------|--|-----|

|                           |  |     |
|---------------------------|--|-----|
| Odlewany materiał obudowy |  | TPU |
|---------------------------|--|-----|

|                   |  |    |
|-------------------|--|----|
| Materiał nakrętki |  | PA |
|-------------------|--|----|

## Uwagi

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Sztuk w opakowaniu |  | 1 szt. |
|--------------------|--|--------|

# E70165



## Przewód z gniazdem

ADOGB030PLS0002E03

### Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (22 x Ø 0,2 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: PA



### Podłączenie



|         |                 |
|---------|-----------------|
| BN =    | Kolory żył :    |
| BU =    | brązowy         |
| GN/YE = | niebieski       |
|         | zielony / żółty |