




Przewód z wtykiem

ASTGB040PLS0002E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

|                    |     |                       |
|--------------------|-----|-----------------------|
| Napięcie zasilania | [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
|--------------------|-----|-----------------------|

Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
| Ochrona               |      | IP 67    |

Dane mechaniczne

|                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| Wymiary                   | [mm] | 26 x 26 x 55 |
| Materiał                  |      | TPU          |
| Odlewany materiał obudowy |      | TPU          |
| Materiał nakrętki         |      | PA           |

Uwagi

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Uwagi              | Pin 2 jako pomocniczy |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                |

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: PA; Moment dokręcający: 0,5 Nm





## Przewód z wtykiem

ASTGB040PLS0002E04

### Podłączenie

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |              |
|------|--------------|
| BK = | Kolory żył : |
| BN = | czarny       |
| BU = | brązowy      |
| WH = | niebieski    |
|      | biały        |