
E20177

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/1M

Artykuł niedostępny



Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja		Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OIF
OIF		
Zasięg działania	[mm]	70
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...290
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	118,4
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M8
Długość	[mm]	1000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		◐
Materiał		Adapter: PA

E20177

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/1M

Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M8, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M30
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.