


E80414



Tag RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04



Aplikacja

Aplikacja

kodowanie RFID metalowych zbiorników

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza [MHz]

860...930

Rozmiar pamięci [bit]

512

Typ pamięci

EEPROM

Typu chip

Impinj Monza 4QT

Identyfikator taga (TID) [Byte]

8

Elektroniczny kod produktu (EPC)

128 bit

Standard RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Maks. ilość cykli odczytu

nieograniczone

Maks. ilość cykli zapisu

100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-40...85

Temperatura składowania [°C]

-40...85

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]

126,3

Wymiary [mm]

48 x 51 x 12,6

Materiał

obudowa: poliwęglan-ABS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

5 szt.

E80414



Tag RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04

Inne dane

odczyt odległości (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1