




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-E3/2,5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF
OIF	
Zasięg [mm]	70
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Dane mechaniczne	
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	3
Długość [mm]	2500
Minimalny promień zgięcia [mm]	30
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC

E20295



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-E3/2,5M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------