




Tag RFID

ID-TAG/90X34x7/06



Aplikacja

Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C]

-25...85

Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C]

85

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza [MHz]

13,56

Rozmiar pamięci [bit]

896

Typ pamięci

EEPROM

Typu chip

ICODE SLIX

Liczba bloków

28

Rozmiar bloku [Byte]

4

Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte]

8

Standard RFID

ISO 15693

Maks. ilość cykli odczytu

nieograniczone

Maks. ilość cykli zapisu

100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...85

Temperatura składowania [°C]

-40...85

Ochrona

IP 68

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy

DIN IEC 68-2-27

40 g 18 ms

Odporność na wibracje

DIN IEC 68-2-6

10 g 10...2000 Hz

Zgodność

ISO 15693

Dane mechaniczne

Waga [g]

117

Typ montażu

Montaż na powierzchniach metalowych i materiałach niemetalowych;
(mocowanie śrubowe ; przyklejenie do powierzchni ; W przypadku
montażu na metalu, należy montować płaską stroną do powierzchni)

E80343



Tag RFID

ID-TAG/90X34x7/06

Wymiary	[mm]	90 x 34 x 7
Materiał		ABS
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		5 szt.
Inne dane		

Zasięg odczytu przy montażu na podłożu niemetalicznym (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	95

odległość odczytu przy montażu do metalu (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	80