


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-P-V-M8

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20156

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

70

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M8

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

E20298



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-P-V-M8

Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.